

ER -CB01 BL 90 eingerollt abgeschrägt	ER -CB02 BL 100 eingerollt abgeschrägt	ER -CB03 BL 90 rund scharf abgeschrägt	ER -CB04 BL 100 scharf abgeschrägt	ER -CB05 BL 100 mit breiter Kante abgeschrägt	ER -CB06 BL 90 rund	ER -CB07 BL 2x 90 rund scharf abgeschrägt versetzt links
ER -CB08 BL 2x 90 rund scharf abgeschrägt versetzt rechts	ER -CB09 BL 2x 100 rund scharf abgeschrägt versetzt links	ER -CB10 BL 2x 100 rund scharf abgeschrägt versetzt rechts	ER -CB11 BL 114 mit breiter Kante abgeschrägt	ER -CB12 BL 120 x 175 oval seitlich abgeschrägt links	ER -CB13 BL 120 x 175 oval seitlich abgeschrägt rechts	ER -CB14 BL 82 x 152 oval abgeschrägt
ER -CB01 SI 90 eingerollt abgeschrägt	ER -CB02 SI 100 eingerollt abgeschrägt	ER -CB03 SI 90 rund scharf abgeschrägt	ER -CB04 SI 100 scharf abgeschrägt	ER -CB05 SI 100 mit breiter Kante abgeschrägt	ER -CB06 SI 90 rund	ER -CB07 SI 2x 90 rund scharf abgeschrägt versetzt links
ER -CB08 SI 2x 90 rund scharf abgeschrägt versetzt rechts	ER -CB09 SI 2x 100 rund scharf abgeschrägt versetzt links	ER -CB10 SI 2x 100 rund scharf abgeschrägt versetzt rechts	ER -CB11 SI 114 mit breiter Kante abgeschrägt	ER -CB12 SI 120 x 175 oval seitlich abgeschrägt links	ER -CB13 SI 120 x 175 oval seitlich abgeschrägt rechts	ER -CB14 SI 82 x 152 oval abgeschrägt
ER -CB01 90 eingerollt abgeschrägt	ER -CB02 100 eingerollt abgeschrägt	ER -CB03 90 rund scharf abgeschrägt	ER -CB04 100 scharf abgeschrägt	ER -CB05 100 mit breiter Kante abgeschrägt	ER -CB06 90 rund	ER -CB07 2x 90 rund scharf abgeschrägt versetzt links
ER -CB08 2x 90 rund scharf abgeschrägt versetzt rechts	ER -CB09 2x 100 rund scharf abgeschrägt versetzt links	ER -CB10 2x 100 rund scharf abgeschrägt versetzt rechts	ER -CB11 114 mit breiter Kante abgeschrägt	ER -CB12 120 x 175 oval seitlich abgeschrägt links	ER -CB13 120 x 175 oval seitlich abgeschrägt rechts	ER -CB14 82 x 152 oval abgeschrägt

**Exklusivität
aus Carbon**

Endrohr wählen:
Beispiel: CB02 - CB04

